

脚轮

平底活动型 - 超重载型 / 固定型 - 重载型



大批量
订购
bulk order

■平底活动型 - 中重载型·美式底板




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVBQXK	平底活动型	Q235A	镀锌	-	NS	MC 尼龙	黑色	双轴承
					UX	聚氨酯	黄色	四轴承

●特点:

- 脚架经热处理, 载重量更高。
- 高强度聚氨酯材质耐磨, 降噪, 地面不留痕迹。
- 双轮设计转弯时阻力减半, 旋转更灵活。



无刹
CVBQXK



订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVBQXK	-	D100	-	UX

型号		③ 轮部代号	H	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)											
① 代号	② D																								
CVBQXK	65	NS	97	48	100	85	80	-	65	60	9	46.5	600	1.57											
	75		107												51.5	700	1.65								
	80		120												60	800	1.70								
	100		140												70	800	2.15								
	150	UX	204												82	184.5	134	154.5	131.5	104.5	85	14	135	1000	11.10
	202		269												84	184	160	1500	14.50						



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

■固定型 - 重载型




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVBGXH	固定型	Q235A	电泳 (黑漆)	-	UX	聚氨酯	黄色	双轴承
					UL	聚氨酯	蓝色	双轴承

●特点

- 聚氨酯包铝芯。
- 此产品为高强度聚氨酯材质, 载重量高, 耐磨, 降噪, 地面不留痕迹。
- 轮芯铸铝材质更加美观, 也减轻轮身自重。



无刹
CVBGXH



订购规格示例

① 代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVBGXH	-	D100	-	UX

型号		③ 轮部代号	H	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)	
① 代号	② D													UX	UL
CVBGXH	100	UX UL	142.1	50	116	100	92	76.2	76.2	66.7	11	6	250	1.37	1.7
	130		350										1.9	1.87	
	150		450										2.12	2.24	
	200		600										2.87	2.87	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询