





①代号	④材质	⑤表面处理
MCQHDU	一般结构用钢	-
MCAHDU		四氧化三铁保护膜
MCBHDU		无电解镀镍
MCEHDU	不锈钢	-

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

*D=16以下 C0.1-0.2
D=16.5以上 C0.5以下

视图标准: 第一视角




①代号 - 公差选择(②W-③N) - ④Q - ⑤D - ⑥B

MCQHDU - WU - NV - Q10.0 - D25.0 - B50.5

①代号	②D公差W的选择	③Q公差N的选择	④Q 指定单位0.5mm	⑤D	⑥B 指定单位0.1mm
MCQHDU MCAHDU MCBHDU MCEHDU	U V X Y	V X Y	3.0-58.0 (Q≤D-2)	5.0-10.0 (指定单位0.5mm) 10.5-20.0 (指定单位0.5mm) 21.0-60.0 (指定单位1mm)	10.0-64.0 (B≤Q×8) 10.0-100.0 (B≤Q×8)

- ▲ Q和全长的加工极限 B≤Q×8
- ▲ D·Q公差选择了V时, Q≥8、B≥Q×4时带有中间退刀槽。
- ▲ D·Q公差选择了U或V时, 适用D≥9。此时, Q的指定范围如下表所示。

D	Q
9-30	D-Q≥6
31-60	D-Q≥12

D	(T)D公差W的选择			
	U	V	X	Y
	g6	h7	-	-
5.0-8.5	-	-	-0.1 -0.3	0 -0.2
9.0-10.0	-0.005	0		
	-0.014	-0.015		
10.5-18	-0.006	0		
	-0.017	-0.018		
18.5-30	-0.007	0		
	-0.020	-0.021		
31-50	-0.009	0		
	-0.025	-0.025		
51-60	-0.010	0		
	-0.029	-0.030		

Q	(T)Q公差N的选择		
	V	X	Y
	H7	-	-
3	+0.010 0	+0.3 +0.1	+0.2 0
	3.5-6.0		
6.5-10.0	+0.015 0		
	10.5-18		
18.5-30	+0.021 0		
	30.5-50		
50.5-58	+0.030 0		



交货期

5天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
		小单
数量	1-200	201~
交货期	5天发货	另行报价

- ▲ 常州工厂发货。
- ▲ 部分产品型号 7天发货, 请以报价为准。

A6
垫圈、轴环

