


金属轴环 精密级





①代号	④材质	⑤表面处理
MCQJDU	一般结构用钢	-
MCAJDU		四氧化三铁保护膜
MCBJDU		无电解镀镍
MCEJDU	不锈钢	-

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

*D=16以下 C0,1-0.2
D=16.5以上 C0.5以下

视角标准: 第一视角



①代号 - 公差选择(②W-③N) - ④Q - ⑤D - ⑥B
 MCQJDU - WU - NV - Q10.0 - D25.0 - B50.5

①代号	②D公差W的选择	③Q公差N的选择	④Q 指定单位0.5mm	⑤D	⑥B 指定单位0.1mm
MCQJDU MCAJDU MCBJDU MCEJDU	U V X Y	V X Y	3.0-58.0 (Q≤D-2)	5.0-10.0 (指定单位0.5mm) 10.5-20.0 (指定单位0.5mm) 21.0-60.0 (指定单位1mm)	10.0-64.0 (B≤Q×8) 10.0-100.0 (B≤Q×8)

- ▲ Q和全长的加工极限 B≤Q×8
- ▲ D-Q公差选择了V时, Q≥8、B≥Q×4时带有中间退刀槽。
- ▲ D-Q公差选择了U或V时, 适用D≥9。此时, Q的指定范围如下表所示。

D	Q
9-30	D-Q≥6
31-60	D-Q≥12

D	(T)D公差W的选择			
	U	V	X	Y
5.0-8.5	g6	h7	-	-
9.0-10.0	-0.005 -0.014	0 -0.015	-0.1 -0.3	0 -0.2
10.5-18	-0.006 -0.017	0 -0.018		
18.5-30	-0.007 -0.020	0 -0.021		
31-50	-0.009 -0.025	0 -0.025		
51-60	-0.010 -0.029	0 -0.030		

Q	(T)Q公差N的选择		
	V	X	Y
	H7	-	-
3	+0.010 0		
3.5-6.0	+0.012 0		
6.5-10.0	+0.015 0		
10.5-18	+0.018 0	+0.3 +0.1	+0.2 0
18.5-30	+0.021 0		
30.5-50	+0.025 0		
50.5-58	+0.030 0		



交货期 **5天发货**

数量分类	标准订单	特殊订单
		小单
数量	1-200	201~
交货期	5天发货	另行报价

- ▲ 常州工厂发货。
- ▲ 部分产品型号 7天发货, 请以报价为准。



爱安特自营商城焕新登场, 线上下单, 疾速送达



400-6699-428



www.ant-fa.com