

金属垫圈 螺纹孔型

普通级



■ 普通级




类型	M 材质	S 表面处理
MWAG	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
MWBG		无电解镀锌
MWEG	不锈钢	-

产品特点：高强度的金属垫圈带有内螺纹，利于稳定固定。

按图定制

订购编号示例

1 代号	-	2 D	-	3 M	-	4 B
MWAG	-	D10	-	M2	-	B3




1 代号	2 D	3 M					4 B					
		2	3	4	5	6	3	5	8	10		
MWAG MWBG MWEG	10											
	12											
	16											
	20											
	30											
	40											
	50											
	60											

■ 平头螺栓用



类型		M 材质	S 表面处理
标准型	尺寸自由指定型		
MWABCH	MWABDH	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
MWBBDH	MWBBDH		无电解镀锌
MWEBCH	MWEBDH	不锈钢	-

产品特点：高强度的金属垫圈平头螺栓（沉头螺栓）专用，利于稳定固定。



订购编号示例

1 代号	-	2 D	-	3 Q	-	4 F	-	5 B
MWABDH	-	D10.0	-	Q4.0	-	F3.0	-	B4.0

订购编号示例

1 代号	-	2 D	-	4 B
MWABCH	-	D14	-	B2.5

■ 平头螺栓用·尺寸自由指定型

1 代号	2 D	3 Q	4 F	5 B
		指定单位 0.5mm (Q 尺寸 3 以上)	指定单位 0.5mm	指定单位 0.5m
MWABDH MWBBDH MWEBDH	10.0 ~ 20.0 (指定单位 0.5mm)	(选择) 2.0	2.0 ~ 10.0	2.0 ~ 5.0
	21 ~ 30 (指定单位 1mm)			5.5 ~ 10.0
	31 ~ 40 (指定单位 1mm)			2.0 ~ 5.0
	41 ~ 50 (指定单位 1mm)	5.5 ~ 10.0		
		51 ~ 60 (指定单位 1mm)		2.0 ~ 5.0
				5.5 ~ 10.0

■ 平头螺栓用·标准型

1 代号	2 D	3 B	F	Q
MWABCH MWBBDH MWEBCH	14	2.5	2.5	4.5
		4		
		5		
	16	3	3	5.5
		4		
		5		
20	3.5	3.5	6.6	
	4			
	5			
25	5	5	9	
	6			
	6			
30	6	6	11	
	8			

A6
垫圈
轴环