




★ 产品特点：可在不损伤导向轴的情况下实现联接，安装简单。



①代号	②材质	③表面处理	④附件
SSZB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓(发黑)
SSZE		无电解镀锌	
SSZN	不锈钢	-	1个内六角螺栓(不锈钢)
SSZC	铝合金	本色阳极氧化	

▲ 如对防锈性能有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理、不锈钢材质和铝合金材质产品。
 ▲ 由于批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ▲ 由于批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
 ▲ 四氧化三铁保护膜，无电解镀锌产品带有防锈油。



SSZB
SSZE
SSZN
SSZC
侧边开口型

其余 6.3
视角标准：第一视角

A2 导向轴支座



①代号 - ②内径D - ③高度H
SSZB - D10 - H20

①代号	②内径D		③高度H			主要尺寸											
	D	公差H7	选择型			L	H ₁	B	L ₁	H ₂	紧固螺栓M	M ₁	d	d ₁	K	F	
(侧边开口型) SSZB SSZE SSZN SSZC	8	+0.015	25	30	26	H+7	12	16	8	M4深度8	4	4.5	8	4.5			
	10	0	25	30													
	12		25	30													
	13		25	30	32	H+10	12	20	10								
	15	+0.018	25	30													40
	16	0	25	30	40	34	H+12	23	11.5								
	18		30	40	50												
	20		30	40	50	44	H+15	16	28	14	M6深度12	6	6.6	11	6.5		
	25	+0.021	30	40	50												
	30	0	40	50	60												
35	+0.025	40	50	60	50	H+18	(15)	34	17								
40	0	40	50	60													
			40	50	60	70	H+21	22	48	24	M8深度16	8	9	14	9	3	
			40	50	60												
			40	50	60	76	H+27	(20)	56	28							

▲ SSZC(铝合金)的B尺寸为()内的尺寸。
 ▲ 内径D按公差H7加工后,进行开口加工。有可能因加工增至H8左右。



制作品 5天发货

▲ 常州发货
 ▲ 部分型号7天发货,请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	1-50
交货期	通常	另行报价