


金属轴环 淬火型




★ 产品特点:切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。




按图定制

类型		M 材质	S 表面处理	H 硬度
普通级	精密级			
MCCHD	MCCJD			
MCDHD	MCDJD	无电解镀锌		

▲ 如对防锈有要求,请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。



普通级



精密级

视角标准: 第一视角

1 代号 - 2 Q - 3 D - 4 B

MCCHD - Q2.0 - D4.0 - B10.0

1 代号	2 Q 指定单位0.5mm (Q尺寸3以上)	3 D	4 B 指定单位0.1mm		
(普通级) MCCHD MCDHD	(选择) 2.0 2.6	4.0 ~ 10.0 (指定单位0.5mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0		
		10.5 ~ 20.0 (指定单位0.5mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0		
		21 ~ 30 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0		
		31 ~ 40 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0		
		41 ~ 50 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0		
		51 ~ 60 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0		
		61 ~ 80 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0		
		81 ~ 100 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0		
		(精密级) MCCJD MCDJD	(指定单位0.5mm) 3.0 ~ 90.0	4.0 ~ 10.0 (指定单位0.5mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0
				10.5 ~ 20.0 (指定单位0.5mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0
				21 ~ 30 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0
				31 ~ 40 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0
41 ~ 50 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0				
51 ~ 60 (指定单位1mm)	10.0 ~ 25.0 25.1 ~ 50.0 50.1 ~ 75.0 75.1 ~ 100.0				

交货期 5 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~200	201~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州工厂发货。
▲ 部分产品型号 7 天发货, 请以报价为准。



百万商品齐上线, 获取专属企业折扣, 轻松下单



400-6699-428



www.ant-fa.com