





①代号	支柱			支座		A附件
	M材质	H硬度	S表面处理	M材质	S表面处理	
BBKBSC	S45C高频淬火		镀硬铬	一般结构钢	四氧化三铁保护膜	2个 止动螺丝 4个 内六角螺栓
BBFBSC	SS400	无电解镀锌				
BBSBSC	SUS304	—				
BBKESC	S45C高频淬火		镀硬铬		无电解镀锌	
BBFESC	SS400	无电解镀锌				
BBSESC	SUS304	—				

- ▲ 如果对防锈性能有要求，请优先选用无电解镀锌表面处理和不锈钢材质产品。
- ▲ 支座经过四氧化三铁保护膜处理时，止动螺丝内六角螺栓采用四氧化三铁保护膜；
支座经过无电解镀锌处理时，止动螺丝内六角螺栓采用不锈钢。
- ▲ 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



视角标准：第一视角

A5
底座
固定夹



①代号 - ②轴径D - ③长度L
BBKBSC - D10 - L50

①代号	②轴径D		③长度L 最小单位1	B	N	J	U	E	D ₁	Q	K	M	附属螺栓
	D	公差											
(沉孔型) BBKBSC BBFBSC BBSBSC BBKESC BBFESC BBSESC	10		50 ~ 600	56	26	35		18	43	4.5	11	M4	M4 - 20×4个
	12		50 ~ 800	68	28	35		18	51	5.5	13	M4	M5 - 20×4个
	15	0 -0.1	80 ~ 800	75	31	40	12	20	56	6.6	15	M5	M6 - 25×4个
	20		80 ~ 800	86	40	45		25	65	6.6	15	M5	M6 - 25×4个
	25		80 ~ 800	100	45	50		30	75	9	18	M6	M8 - 25×4个
	30		100 ~ 800	106	50	60		30	80	9	18	M6	M8 - 25×4个



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	小单 1-9
交货期	通常	另行报价



爱安特自营商城焕新登场，注册有礼，一键直达



400-6699-428



www.ant-fa.com