


直杆锥角型定位销

内螺纹·公差选择型

大批量
订购
bulk order

产品特点: 与嵌入型相比, 内螺纹安装。便于安装维护。



按图定制

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr 公差 - 4 L - 5 B - 6 A - 7 材料代码 - 8 追加工代码
LLTXZ - 8 - m6 - L12 - B5 - A30 - M02 - GP

1 代号	主要尺寸					
	2 dr	4 L 指定单位 0.1mm	5 B 指定单位 0.1mm	6 A	M	L ₁
LLTXZ	6	10.0~30.0	0.5~10.0	15	M3	5
	8	15.0~40.0		30	M5	8
	10			45	M5	8
			60			

dr	3 dr 公差			
	m6	p6	g6	h7
6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012
8~10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
LLTXZ	公差选择型	M02	SKS3 相当	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	SKS3 相当	镀硬铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18Mo	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

▲ 9Cr18Mo 材质的 dr 部带有识别槽。

▲ 如果施加 4.6N·M 以上的扭矩, 则 dr 尺寸为 8、M5 规格的产品可能会折损, 敬请注意。



8 追加工代码		
导入部加工 GP	加工排气槽 YP	变更单侧公差 DZ

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加工技术信息。

F1
夹具衬套