


# 定位调整螺丝块





## ■ 沉孔型



类型			M材质	S表面处理
粗牙选择型	细牙指定型	粗牙指定型		
PAABAA	PAABAD	PAABAB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
PAAEAA	PAAEAD	PAAEAB		无电解镀锌
PAANAA	PAANAD	PAANAB		不锈钢

⚠ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

视图标准: 第一视角

①代号 - ②M - ③H  
 PAABAA - M5 - H6


①代号	②M	③H		H <sub>1</sub>	E	M×螺距		L	B	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	k
		选择型	指定型 单位1mm			粗牙螺纹	细牙螺纹					
(粗牙选择型) PAABAA PAAEAA PAANAA	3	-	3~20	3	7	M3×0.5	M3×0.35	21	13	6	3.5	3.5
	4	5 6	4~20	M4×0.7		M4×0.5						
	5	5 6 7 8 10	4~20	M5×0.8	M5×0.5							
(细牙指定型) PAABAD PAAEAD PAANAD	6	5 6 7 8 10	5~20	5	9	M6×1.0	M6×0.75	30	19	8	4.5	4.5
	8	6 7 8 10	6~20	6	12	M8×1.25	M8×0.75	40	25.2	9.5	5.5	5.5
(粗牙指定型) PAABAB PAAEAB PAANAB	10	8 10	7~20	7		M10×1.5	M10×1.0					
	12	-	8~20	8		M12×1.75	M12×1.0					

**交货期**


**5天发货**

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1~100	大单 100~
交货期	5天发货	另报价


⚠ 常州·东莞发货。  
⚠ 部分产品7天发货, 请以实际报价为准。



## ■ 中心螺纹孔型



类型		M材质	S表面处理
粗牙选择型	PAACBA		
细牙选择型	PAACBU		



视图标准: 第一视角

①代号 - ②M - ③H  
 PAACBA - M6 - H30

①代号	②M	③H	M×螺距		L	B
			粗牙螺纹	细牙螺纹		
(粗牙选择型) PAACBA	6	30 50	M6×1.0	M6×0.75	45	24
	8		M8×1.25	M8×0.75		
(细牙选择型) PAACBU	10		M10×1.5	M10×1.0	50	28
	12	M12×1.75	M12×1.0			

**交货期**

**5天发货**

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1~100	大单 100~
交货期	5天发货	另报价

⚠ 常州·东莞发货。  
⚠ 部分产品7天发货, 请以实际报价为准。