


支柱固定夹



①代号		④材质	⑤表面处理	⑥附件
选择型	指定型			
FCSBML	FCSBMS	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
FCSEML	FCSEMS		无电解镀锌	内六角螺栓(不锈钢)
FCSNML	FCSNMS	不锈钢	-	内六角螺栓(发黑)
FCSAML	FCSAMS	铝合金	黑色阳极氧化	内六角螺栓(发黑)

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质、铝合金材质和无电解镀锌表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



A5 底座固定夹



①代号 - ②内径D - ③长度L
FCSBML - D10 - L20

①代号	②内径D		③长度L	主要尺寸								
	D	公差H7		选择型	A	B	C	E	H	N	M	K
(选择型) FCSBML FCSEML FCSAML FCSNML	6	+0.012 0	10 15 20	A=L+2E	10	10	12	7			M4	4.5
	8	+0.015 0	10 15 20 25		12	12	14	8	-			
	10	0	15 20 25 30		16	16	15	9			M5	5.5
	12	+0.018 0			20 25 30 40	22	22	18	12	11		
	15	0	25 30 40 50		28	28	22	15	14			
	20	+0.021 0	30 40 50 75		32	32	25	18	16		M6	6.6
	25	0	50 75 100 150		40	40	29	21	20			
	30	+0.025 0			45	45	32	24	24		M8	9

- ▲ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴公差建议采用g6、f8。

①代号	②内径D		③长度L	主要尺寸								
	D	公差H7		指定型最小单位1	A	B	C	E	H	N	M	K
(指定型) FCSBMS FCSEMS FCSAMS FCSNMS	6	+0.012 0	10~25	A=L+2E	10	10	12	7			M4	4.5
	8	+0.015 0	10~30		12	12	14	8	-			
	10	0	15~35		16	16	15	9			M5	5.5
	12	+0.018 0	20~45		22	22	18	12	11			
	15	0	25~55		28	28	22	15	14			
	20	+0.021 0	30~80		32	32	25	18	16		M6	6.6

- ▲ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴公差建议采用g6、f8。

附件螺栓

内径D	内六角螺栓
6	M4x10 2个
8	M5x12 2个
10	M5x16 2个
12	M5x16 2个
15	M5x20 4个
20	M6x25 4个
25	M6x30 4个
30	M8x35 4个
35	M8x40 4个



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单		特殊订单	
	小单	大单	小单	大单
数量	1~9	10~		
价格	100%	另行报价		
交货期	通常	另行报价		