





①代号	②材质	③表面处理	④附件
FCVBM	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
FCVEM		无电解镀锌	
FCVNM	不锈钢	-	内六角螺栓(不锈钢)
FCVCM	铝合金	本色阳极氧化处理	
FCVAM		黑色阳极氧化处理	内六角螺栓(发黑)

- ▲ 对防锈有要求请优先选择无电解镀锌表面处理、铝合金材质和不锈钢材质产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



方形同径直交反向型



视角标准: 第一视角



①代号 - ②内径D
FCVBM - D10

①代号	②内径D		主要尺寸								
	D	H7公差	A	B	E	F	H	S	M (粗牙螺纹)	d	附属螺栓
(方形同径直交反向型) FCVBM FCVEM FCVNM FCVCM FCVAM	6	+0.012 0	34	10	12	10	7	-	M4	4.5	M4-10 2个
	8	+0.015 0	41	12	14	13	8	-	M5	5.5	M5-12 2个
	10		45	16	15	15	9	-			M5-15 2个
	12	+0.018 0	49	22	16	17	10	-	M6	6.6	M5-15 2个
	15		57	28	18	21	12	11			M5-20 4个
	20		69	32	22	25	15	14	M8	9	M6-25 4个
	25	+0.021 0	83	40	25	33	18	16			M6-30 4个
	30		95	45	29	37	21	20	M8	9	M8-35 4个
35	+0.025 0	107	45	32	43	24	24	M8-40 4个			

- ▲ D_{H7} 公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴的公差建议采用 g6、f8。



库存品

1天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	小单
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更



百万商品齐上线, 获取专属企业折扣, 轻松下单



400-6699-428



www.ant-fa.com