





①代号	类型	M材质	S表面处理	A附件
BAAC	底座	铝合金	本色阳极氧化	内六角螺栓(不锈钢)
BAZY	立柱	一般结构用钢	表面镀铬	护线套(1个)
BAYY	经济型立柱			—
BATC	锁块	铝合金	本色阳极氧化	—
BAKC	加强块			内六角螺栓(不锈钢)

▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
▲ 只有立柱可选长度L。


底座
BAAC




锁块
BATC



加强块
BAKC



立柱
BAZY



其余 6/8

视角标准: 第一视角



①代号 - ②内径D - ③长度L
BAAC - D25 -
BAZY - D25 - L100

A5 底座 固定夹

①代号	②内径D		主要尺寸																								
	D	公差	A	B	H	C	E	F	G	J	K	W	P	P ₁	S	Q	V	M	d	d ₁	d ₂	dr	h	h ₁	X	X ₁	
(底座) BAAC	25		60	65	50	45	45	18	23	30	12						5							12		25	28
	35	+0.06	75	75	65	60	48	22	33	40		52					8	M6	12	6.5	9		15	8	28	40	
	50	+0.01	85	75	70	55	30	35	45		15	63	3±0.3	1	3±0.3	8						5	+0.02 -0.01			37	52
	75		120	100	95	100	76	35	45	60	25	88.5					16	M8	15	8.5	11		25		54	78	
100		145	130	115	123	107	45	50	73	30	117					24								85	101		

①代号	②内径D		主要尺寸																							
	D	公差	A	B	H	W	C	E	G	J	K	K	Q	s	V	M	d	d ₁	d ₂	da	h					
(锁块) BATC	25		45	56	40	75	60	28	18	12	30				12											15
	35		55	75	50	85	70	38	28				8		15	M6	6.5	12	5		7				25	
	50	+0.06	70	80	75	100	85	50	45	15	40	±0.1	1	3±0.3	20							+0.02 -0.01				
	75	+0.01	95	115	95	135	115	70	50	25	55			12	25	M8	8.5	15	8		9				30	
100		120	140	105	160	140	80	65	30	70				30												

①代号	②内径D		主要尺寸											
	D	公差	A	B	H	C	E	G	S	V	M	d	d ₁	h
(加强块) BAKC	25		138	40	50	122	20	80						15
	35		170	40	60	152	24							25
	50	+0.06	190	50	70	172	30	100	3±0.3	20				25
	75	+0.01	250	65	95	223	40	130		22	M10	11	18	30
100		310	75	120	276	50	150		25					

经济型立柱

①代号	②内径D		③长度L	d
	D	公差	最小单位1	
(立柱) BAZY	25			17±1
	35			28±1
	50	-0.05	100-1500	35±1
	75	-0.10		56±1
	100			76±1

①代号	②内径D		③长度L
	D	公差	最小单位1
(经济型立柱) BAYY	25		
	35	-0.05	100-1500
	50	-0.10	



制作品

5天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单(库存)	大单(自制)
数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价



新商城带来全新体验, 3D/2D图纸在线浏览与选型



400-6699-428



www.ant-fa.com