




★ 产品特点: 可利用切割面的安装孔简单实现传感器支架的安装。



类型	M材质	S表面处理	A附件
SCCBL	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
SCCEL		无电解镀锌	2个内六角螺栓(不锈钢)
SCCNL	不锈钢	-	

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。



单边切割型

其余 $\nabla 25$

视角标准: 第一视角

A3 固定环




① 代号 - ② D - ③ B
SCCBL - D12 - B15

① 代号	内径		主要尺寸															
	② D	③ B	D ₁	M(粗牙)	Ms(粗牙)	d	d ₁	a	t(有效深度)	K	T ₁	T ₂	T ₄	C				
SCCBL SCCEL SCCNL	8		30	M5	M3	5.5	9		7	8	10	6	13	0.5				
	10		35												10	6	15	
	12		35												10	11.5	6	15
	13		35												10	6	15	
	15	40	12	13	8	17												
	16	15	40	12	13	8	17											
	18		45	15	15	8	18.5											
	20		45	M6	7	12	9	15	15	8	18.5							
	25											50	20		18	10	21	
	30		55	21	20	10	23.5											
	35	60	23	23	12	26	1											
	40	18	70	M8	9	14	2.0	12	26	26	13	30						
	50		85	M10	M8	11	18	3.0	13	28	32	16	37					

▲ D8-D15规格的45钢, 有效螺纹深度M1为7(底孔为通孔), 其余为全螺纹。
 ▲ D8-D12、D15-D18规格的不锈钢材质, 有效螺纹深度M1为7(底孔为通孔), 其余为全螺纹。
 ▲ 45钢、不锈钢仅D8-13规格有开口加工。



交货期 **5天发货**



数量分类	标准订单	特殊订单	
数量	小单	大单	▲ 常州东莞发货遇特殊期间交期有变更。
交货期	1-50	51-	▲ 部分型号为5天发货, 请以报价为准。
	5天发货	另行报价	库存品