






①代号	支柱			支座		A附件
	M材质	H硬度	S表面处理	M材质	S表面处理	
BCKBSC	S45C高频淬火		镀硬铬	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个 止动螺丝 4个 内六角螺栓
BCFBSC	SS400	无电解镀锌				
BCSBSC	SUS304	—				
BCKESC	S45C高频淬火		镀硬铬			
BCFESC	SS400	无电解镀锌				
BCSESC	SUS304	—				

- ▲ 如对防锈性能有要求，请优先选用无电解镀锌表面处理和不锈钢材质产品。
- ▲ 支座经过四氧化三铁保护膜处理时，止动螺丝内六角螺栓采用四氧化三铁保护膜；
支柱经过无电解镀锌处理时，止动螺丝内六角螺栓采用不锈钢。
- ▲ 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



BCKBSC
BCFBSC
BCSBSC
BCKESC
BCFESC
BCSESC
沉孔型



A5 底座 固定夹



①代号 - ②轴径D - ③长度L
BCKBSC - D10 - L50

①代号	②轴径		③长度L 最小单位1	B	C	G	H	N	J	U	E	Q	K	M	附属内六角螺栓
	D	公差													
(沉孔型) BCKBSC BCFBSC BCSBSC BCKESC BCFESC BCSESC	10		50 ~ 600	56	30	40	14	26	35		18	4.5	11	M4	M4 - 20×4个
	12		50 ~ 800	62	36	44	18	28	35		18	5.5	13	M4	M5 - 20×4个
	15	0	80 ~ 800	70	40	50	20	31	40		20	6.6	15	M5	M6 - 25×4个
	20	-0.1	80 ~ 800	80	50	60	30	40	45	12	25	6.6	15	M5	M6 - 25×4个
	25		80 ~ 800	100	60	75	36	45	50		30	9	18	M6	M8 - 25×4个
	30		100 ~ 800	106	60	80	36	50	60		30	9	18	M6	M8 - 25×4个



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单	大单
交货期	通常	另行报价



爱安特自制模组，火爆开售！全零件备库，最快5个工作日出货！



400-6699-428



www.ant-fa.com