

加厚型

# 顶丝型固定环



★ 产品特点: 与开口型、分离标准型相比, 价格低廉。

类型	M材质	S表面处理	A附件
SCBBC	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝
SCBEC		无电解镀锌	2个止动螺丝(不锈钢)
SCBNC	不锈钢	-	

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

加厚型

视角标准: 第一视角

A3 固定环



1 代号 - 2 D - 3 B  
SCBBC - D15 - B10


1 代号	内径		主要尺寸				
	2 D	公差	3 B	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	M×I	C
SCBBC SCBEC SCBNC	5	+0.012 0	6	14	14	M4×4	0.5
	6		8	15	15	M4×4	
	8		15	15	M4×4		
	10	+0.015 0	8	13	16	M4×4	
			10	13	18	M4×4	
			16	16	18	M4×4	
	12	+0.018 0	10	16	20	M4×4	
			8	20	22	M4×4	
			10	20	26	M5×5	
	15	+0.021 0	12	20	26	M5×5	
			8	24	25	M5×5	
			10	24	25	M5×5	
	20	+0.021 0	10	29	32	M6×6	
			12	29	32	M6×6	
			15	29	32	M6×6	
25	+0.025 0	12	38	42	M6×6		
		15	38	42	M6×6		
		16	42	45	M8×8		
35	+0.025 0	20	47	59	M8×8		
		20	55	72	M10×10		
		22	55	72	M10×10		
50		25	65	79	M10×10	1	

▲ 当D=5 D=6时 (无30°倒角)



交货期

5 天发货



数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	5 天发货	另行报价

▲ 常州东莞发货遇特殊期间交期有变更。  
▲ 部分型号为5天发货, 请以报价为准。

库存品



爱安特自营商城焕新登场, 线上下单, 疾速送达



400-6699-428



www.ant-fa.com