

标准压轧滚珠丝杠·标准螺帽型

轴径 12 导程 4·5·10



■ 轴径 12 导程 4·5·10

NEW
新产品



CAD
2D/3D


标准加工 按图定制

①代号	②丝杠轴外径	③导程	精度等级	丝杠轴		螺母	
				M 材质	H 硬度	M 材质	H 硬度
RSTEC	12	4-5-10	C7	S55C	58-62HRC	SCM420	58-62HRC
RSJEC		4-5					


产品特点: 适合重载, 中定位精度。

B5
滚珠丝杠
支组件

RSTEC
轴径12 导程5/10
RSJEC
轴径12 导程10



RSTEC
轴径12 导程4
RSJEC
轴径12 导程4/5



订购编号示例

①代号	-	②丝杠轴外径	-	③导程	-	④ L	-	⑤追加工代码
RSTEC	-	12	-	4	-	L250	-	MSD
RSJEC	-	12	-	5	-	L250	-	

①代号	②丝杠轴外径	③导程	④ L 指定单位 1mm	Y	D	A	K	D ₁	D ₂	H	d ₁	滚珠直径	循环数	基本额定负载		螺旋方型
														C(动) kN	Co(静) kN	
RSTEC	12	4	150-800	L-65	24	28	30	32	40	25	3.5	2.5	1圈3列	6.48	12.91	右
		30				2.8圈1列							6.3	12.62		
		42														
RSJEC	12	4		L-60	28	35	25	39	48	30	5.5	2.381	3.5圈1列	4.17	7.24	
		4				2							6.49	10.15		
		5														
		10			24	42		32	40		4.5	2.5	2.8圈1列	6.3	12.62	

▲轴环为标配, 无需另外选购。