





★ 产品特点: 由于在内六角螺栓的螺纹部装有垫圈, 因此从导向轴上卸下固定环时, 内六角螺栓不易脱落。



类型	M材质			S表面处理	A附件
	主体	把手	弹簧		
SCECA	铝合金	一般结构钢 (硬度: 45HRC ~)	SWP-A	本色阳极氧化	一个内六角螺栓 (不锈钢)
SCEAA				黑色阳极氧化	
SCECQ				本色阳极氧化	

▲ 安装孔可能不进行阳极氧化



1代号 - 2D

SCECA - D10

1代号	主要尺寸					
	内径 2D	D ₁	H	P	M-深度	
SCECA SCEAA SCECQ	10	50	40	25	M4×8	
	12	52	42	27		
	15	55	45	30		
	16	56	46	31	M5×10	
	20	60	50	35		
	22	62	52	37		
	25	65	55	40	M6×12	
	25.4	65.4	55.4	40.4		
	30	70	60	45		



交货期

5天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-50	51~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州/东莞发货遇特殊期间交期有变更。
▲ 部分型号为5天发货, 请以报价为准。

