

# 精密研磨滚珠丝杠·标准螺母型

轴径 20 导程 5·10·20



■ 紧凑型螺母



| ① 代码  | 螺母类型 | 精度等级 | ② 丝杠直径 | ③ 导程 | 丝杠轴      |          |            | 螺母       |        |      |
|-------|------|------|--------|------|----------|----------|------------|----------|--------|------|
|       |      |      |        |      | M 材质     | H 硬度     | 热处理        | M 材质     | H 硬度   | 热处理  |
| GSRHB | 标准型  | C3   | 20     | 5    | AISI4150 | 58-62HRC | 感应加热<br>热淬 | 58-62HRC | SCM420 | 渗碳淬火 |
| GSRHC |      | C7   |        | 20   |          |          |            |          |        |      |

产品特点: 适合高定位精度、重载、高频驱动。

B5  
滚珠丝杠  
支座组件

