


①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBG53	三节式	全长伸展	53	SPCC	镀锌

- ▲ 按根销售。
- ▲ 滑轨安装螺丝最大高度3mm, 直径 $\phi 9$ mm。对滑轨抽拉使用无影响。
- ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
- ▲ 最大负载可达到100Kg/副。
- ▲ 承重与负载仅供参考。



SRBG53

视角标准：第一视角



①代号 - ②L  
SRBG53 - L300

①代号	型号	行程Q	A	B	C	E	F	G	H	J	额定负载 (N/副)
	②L (滑轨长度)										
SRBG53	300	300	192	-	-	192	-	-	-	-	760
	350	350	256	-	-	224	-	-	-	-	760
	400	400	96	288	-	64	288	-	-	-	760
	450	450	128	320	-	64	192	320	-	-	1000
	500	500	160	384	-	64	224	384	-	-	940
	550	550	160	416	-	64	256	416	-	-	940
	600	600	192	480	-	64	256	416	480	-	940
	650	650	224	384	512	64	192	288	448	512	860
	700	700	224	416	576	64	192	320	480	576	880
	750	750	224	448	608	64	192	352	512	608	880
	800	800	224	480	672	64	192	384	544	672	880
	850	850	224	512	736	64	192	416	576	736	820
	900	900	224	512	768	64	192	448	608	768	820
	950	950	224	576	832	64	192	480	640	832	820
1000	1000	224	640	864	64	192	480	672	864	820	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G5 工业滑轨



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快 5 个工作日出货!



400-6699-428



www.ant-fa.com