

小头型: dr=8-25

- ▲ 各段连接部带有宽度为 1mm 左右的退刀槽深约为 0.2mm, 前端部带有中心孔。
- ▲ 大头型无特别注明尺寸同小头型。


订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 T - 5 E - 6 L - 7 V - 8 材料代码
 BCACB - 10 - B4.22 - T4 - E5 - L10 - V5 - B

1 代号	2 dr	3 B 指定单位 0.01mm	4 T 指定单位 0.01mm	T公差	5 E 指定单位 1mm	6 L°	L°尺寸	7 V	W ₁ ·W ₂	条件	M
V 固定型 BCACB	10	4.21-7.59	3.00-5.98	0 -0.02	5-25 SUS304 时 E ≤ T×5	10 15	10 15	5	L°=10 时, 1.8 L°=15 时, 2.7 V=1 时, W ₁ =1.8 W ₂ =0.2 V=2 时, W ₁ =1.6 W ₂ =0.4 V=3 时, W ₁ =1.4 W ₂ =0.6	L°=10 时, T < B-2.8 dr > B+2.8 L°=15 时, T < B-3.7 dr > B+3.7 V=1 时, T < B-1.2 dr > B+2.8 V=2 时, T < B-1.4 dr > B+2.6 V=3 时, T < B-1.6 dr > B+2.4	M5
	12	5.00-9.59	3.00-7.98								
	16	8.00-13.59	4.00-11.98								
	20	10.00-17.59	6.00-15.98								
	25	15.00-22.59	8.00-20.98								
V 选择型 BCACD	10	4.21-7.59	3.00-5.98	0 -0.02	5-25 SUS304 时 E ≤ T×5	A	锥度 1/5	1 2 3	L°=10 时, 1.8 L°=15 时, 2.7 V=1 时, W ₁ =1.8 W ₂ =0.2 V=2 时, W ₁ =1.6 W ₂ =0.4 V=3 时, W ₁ =1.4 W ₂ =0.6	L°=10 时, T < B-2.8 dr > B+2.8 L°=15 时, T < B-3.7 dr > B+3.7 V=1 时, T < B-1.2 dr > B+2.8 V=2 时, T < B-1.4 dr > B+2.6 V=3 时, T < B-1.6 dr > B+2.4	M5
	12	5.00-9.59	3.00-7.98								
	16	8.00-13.59	4.00-11.98								
	20	10.00-17.59	6.00-15.98								
	25	15.00-22.59	8.00-20.98								

▲ BCACB 只适用于材质 B。

代号	8 材料代码	材质	硬度
BCACB	B	S45C	45HRC~
BCACD	C	SUS304	-



无台阶锥形 dr=8-25

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 E - 5 材料代码
 BCAE - 10 - B5 - E5 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位 0.01mm	4 E 指定单位 1mm	M
BCAE	8	4.00-6.00	(B-1 < 8 时) 5-25 (B-1 ≥ 8 时) 5-40	M4
	10	4.00-8.00		
	12	5.00-10.00		
	16	8.00-14.00		
	20	10.00-18.00		
	25	15.00-23.00	M5	

代号	8 材料代码	材质	硬度
BCAE	A	S45C	-
	B	S45C	45HRC~
	C	SUS304	-
	D	SUS440C	45-50HRC