



台阶锥型头部带外螺纹·锥度固定型



小头型: dr=8~25



大头型: dr=10L~20L

- ▲ 各段连接部带有宽度为 1mm 左右的退刀槽深约为 0.2mm, 前端部带有中心孔。
- ▲ 大头型无特别注明同小头型。
- ▲ dr=8 时, 手柄上的螺纹为 M4。

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 T - 5 M - 6 L - 7 E - 8 材料代码
 BCAFA - 10 - B8 - T5 - M5 - L10 - E8 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位 0.01mm	4 T T(B ≥ T+1)	T 公差		5 M(T ≥ M)	6 L 指定单位 1mm	7 E 指定单位 1mm	V	W ₁ W ₂	U°
				BCAFA	BCAFB						
普通型 BCAFA 精密型 BCAFB	8	5.00~6.00	4~5	0	g6	3 4	0~25 (L ≤ T×3) L=0 时 请指定 T=0	5~25 (M ≤ E ≤ M×3) M3 时 (M ≤ E ≤ M×2)	5	1	锥型 1/5
	10	5.00~8.00	4~7			4 5 6					
	12	5.00~10.00	4~9			4 5 6 8					
	16	8.00~14.00	7~13			4 5 6 8 10 S10 12					
	20	10.00~18.00	9~17			5 6 8 10 S10 12					
	25	15.00~23.00	14~19			5 6 8 10 S10 12					
	10L	10.00~16.00	5~15			4 5 6 8 10 S10					
	12L	12.00~20.00	6~19			5 6 8 10 S10 12					
16L	16.00~25.00	8~24	6 8 10 S10 12								
20L	20.00~30.00	10~29	6 8 10 S10 12								

代号	材料代码	材质	硬度	T	
				T	g6
BCAFA BCAFB	A	S45C	-	4~6	-0.004 -0.012
	B	S45C	45HRC~	7~10	-0.005 -0.014
	C	SUS304	-	11~18	-0.006 -0.017
	D	SUS440C	45~50HRC	19~29	-0.007 -0.020

- ▲ 仅 S45C 适用于大头型 (D = 10L~20L)。
- ▲ S10 为细牙螺纹 (螺距 1.25)。