



- ▲ 各段连接部带有宽度为 1mm 左右的退刀槽深约为 0.2mm，前端部带有中心孔。
- ▲ 产品手柄有时和销黏连在一起，若对其加热或施加外力，可能会导致脱落。
- ▲ 大头型无特别注明尺寸同小头型。

订购编号示例

1 代号 - **2** dr - **3** B - **4** T - **5** L - **6** E - **7** 材料代码
 ZHAG - 10 - B6.92 - T4.95 - L20 - E15 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位 0.01mm	4 T(B > T) 指定单位 0.01mm	T 公差	5 L 指定单位 1mm	6 E 指定单位 1mm	(W)	倒角 C	T	g6
ZHAG	10	2.50~8.00	2.00~7.50	g6	$5 \leq L \leq B \times 5$ $L + E \leq 100$	$5 \leq E \leq T \times 5$ $L + E \leq 100$	8.4	T < 3 时 为 0.5	2.00~3.00	-0.002 -0.008
	12	2.50~10.00	2.00~9.50				10.5	T ≥ 3 时 为 1.0	3.01~6.00	-0.004 -0.012
	16	3.50~14.00	3.00~13.50				14.8	6.01~10.00	-0.005 -0.014	
	20	10.00~18.00	5.00~17.00				19	10.01~18.00	-0.006 -0.017	
ZHAH	10	10.00~16.00	5.00~15.00		$5 \leq L \leq B \times 5$ $L + E \leq 100$	$5 \leq E \leq T \times 5$ $L + E \leq 100$	8.4	T < 3 时 为 0.5	18.01~29.00	-0.007 -0.020
	12	12.00~20.00	6.00~19.00				10.5	T ≥ 3 时 为 1.0		
	16	16.00~25.00	8.00~24.00				14.8			
	20	20.00~30.00	10.00~29.00				19			

代号	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
ZHAG ZHAH	A	SUJ2	-	52-55HRC
	B		四氧化三铁保护膜	
	C		无电解镀镍	