

# 推拉式快速夹钳

★ 产品特点: 主体材质Q235, 夹具依靠外螺纹固定安装。手柄开启角度为180°

▲ 配套法兰底座需单独订购

视角标准: 第一视角



① 代号  
QC3-36224M

① 代号	夹持力	压头型号	配套法兰座型号	自重	行程	B	D	E
QC3-36202M	91kg	QC-SA-064010	QC3-36203	113g	20	6.4	9.4	15.8
QC3-36204M	136kg	QC-SA-085012	QC3-36205M	270g	39	6.4	11	25.4
QC3-36224M	318kg	QC-SA-105015	QC3-36225-M	770g	65.5	8	15.8	31.7

① 代号	H	L	M	M1	N	Q	S	T
QC3-36202M	75	64.2	M6 P=1	M16 P=1.5	24	21	24	12.7
QC3-36204M	98	115	M8 P=1.25	M20 P=1.5	28.2	39.7	30	15.9
QC3-36224M	137	170.8	M10 P=1.5	M27 P=2.0	40	70.3	41	22.3
QC3-36202M-SS	尺寸同 QC3-36202M, 主体材质为不锈钢							

★ 产品特点: 主体材质Q235, 底座为锻造合金钢。手柄开启角度为180°, 行程为50.8mm

视角标准: 第一视角



① 代号  
QC3-36330M

① 代号	压把样式	底座样式	压头型号	夹持力	自重
QC3-36330M	内螺纹圆柱	平面法兰底座	QC-SA-105015	1136kg	1050g