

复合组立式夹钳 标准型

订购编号示例

代号


QC-70305

■ 夹紧状态

NEW
新产品



■ 产品特点：主体材质 Q235，快速夹紧，快速定位，方便快捷。可适用于恶劣的工作环境。




代号	自重 (g)	夹持力(kg)	压把开合角度	手柄开合角度	A	B	C	D	E	F	G	H
QC-70305	760	500	214°	134°	17.5	125	10	4.8	31.8	40	15	51
QC-70505	1330	1000	206°	130°	22.2	125	12.3	4.8	40.3	57	26	73
QC-70605	2550	2000	206°	130°	27	125	16	6.3	48.6	74.3	33	91

夹紧状态

NEW
新产品



■ 产品特点：主体材质 Q235，快速夹紧，快速定位，方便快捷。可适用于恶劣的工作环境。



代号	自重 (g)	夹持力(kg)	压把开合角度	手柄开合角度	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J	L
QC-70315	940	500	214°	134°	17.5	125	10	4.8	31.8	40	15	51	50	50	45
QC-70515	1590	1000	206°	130°	22.2	125	12.3	4.8	40.3	57	26	73	63.5	63.5	51
QC-70615	2950	2000	206°	130°	27	125	16	6.3	48.6	74.3	33	91	76	76	63.5

F6
气动夹钳

分类
目录



返回
主目录

