

成品孔链轮

20A 系列传动链轮 / 24A 系列传动链轮



大批量
订购
bulk order

20A 系列传动链轮



CAD
2D 3D

标准加工
按图定制


| ① 代号 | 材质 | 热处理 | 表面处理 | 附件 |
|----------|-----|--------|------|------|
| DSFA20AB | 45# | 齿部高频淬火 | 无 | 紧定螺钉 |

产品特点：产品内孔标准化，可直接用于现场安装。

对应链条尺寸系列

20A

20A 系列



▲ 键槽中心对准齿尖中心

订购编号示例

| | | | | |
|----------|---|------|---|------|
| ① 代号 | - | ② 齿数 | - | ③ dr |
| DSFA20AB | - | 10 | - | 32 |

| ① 代号 | ② 齿数 | 主要尺寸 | | | | | 重量 kg | 轴孔加工尺寸 | | | |
|----------|----------|--|--------|-------------------|---------------------|------|-------|---------|----------|--------|-----|
| | | ③ 孔径 dr | 节径 D | 外径 D ₁ | 凸台直径 D ₂ | 总长 L | | 轴孔直径 dr | 键槽 bxt2 | 紧定螺钉 M | |
| DSFA20AB | 10 | 25 28 30 32 35 38 40 42 | 102.75 | 117 | 65 | 50 | 16 | 1.9 | 25-30 | 8x3.3 | M8 |
| | 11 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 | 112.7 | 127 | 75 | | | 2.3 | 32-38 | 10x3.3 | M8 |
| | 12 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 | 122.67 | 138 | 86 | | | 2.9 | 40、42 | 12x3.3 | M8 |
| | 13 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 | 132.67 | 148 | 94 | | | 3.1 | 45-50 | 14x3.8 | M10 |
| | 14 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 | 142.68 | 158 | 98 | | | 3.6 | 55 | 16x4.3 | M12 |
| | 15 | 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 | 152.71 | 168 | | | | 4.2 | 60 | 18x4.4 | M12 |
| | 16 | 38 45 50 55 60 | 162.74 | 179 | 107 | | | 4.6 | 货期 | | |
| | 17 | 38 45 50 55 60 | 172.79 | 189 | | | | 5.3 | DSFA20AB | | |
| | 18 | 38 45 50 60 | 182.84 | 199 | | | | 5.7 | 现询 | | |
| | 19 | 38 45 50 60 | 192.9 | 209 | | | | 6.1 | | | |
| | 20 | 38 45 50 60 | 202.96 | 220 | | | | 6.5 | | | |
| 21 | 45 50 60 | 213.03 | 230 | 7 | | | | | | | |

24A 系列传动链轮



CAD
2D 3D

标准加工
按图定制


| ① 代号 | 材质 | 热处理 | 表面处理 | 附件 |
|----------|-----|--------|------|------|
| DSFA24AB | 45# | 齿部高频淬火 | 无 | 紧定螺钉 |

产品特点：产品内孔标准化，可直接用于现场安装。

对应链条尺寸系列

24A

24A 系列



▲ 键槽中心对准齿尖中心

订购编号示例

| | | | | |
|----------|---|------|---|------|
| ① 代号 | - | ② 齿数 | - | ③ dr |
| DSFA24AB | - | 15 | - | 60 |

| ① 代号 | ② 齿数 | 主要尺寸 | | | | | 重量 kg | 轴孔加工尺寸 | | | |
|----------|------|----------------|--------|-------------------|---------------------|------|-------|---------|----------|--------|-----|
| | | ③ 孔径 dr | 节径 D | 外径 D ₁ | 凸台直径 D ₂ | 总长 L | | 轴孔直径 dr | 键槽 bxt2 | 紧定螺钉 M | |
| DSFA24AB | 13 | 45 48 50 55 60 | 159.2 | 177 | 98 | 56 | 16 | 5.3 | 45-50 | 14x3.8 | M10 |
| | 14 | 45 48 50 55 60 | 171.22 | 190 | 107 | | | 6.3 | 55 | 16x4.3 | M12 |
| | 15 | 45 48 50 55 60 | 183.25 | 202 | 117 | | | 7.8 | 60 | 18x4.4 | M12 |
| | 16 | 50 60 | 195.29 | 214 | 117 | | | 8.4 | 货期 | | |
| | 18 | 50 60 | 219.41 | 239 | 117 | | | 9.9 | DSFA24AB | | |