

惰轮张力调整装置

连接杆型



大批量
订购
bulk order

■ 连接杆型



CAD
2D
3D


标准加工区

① 代号	材质	表面处理	配套附件	附件材质
DPARA	45#	四氧化三铁保护膜	螺母、内六角螺栓、平垫、C型挡圈	钢
DPARC		无电解镀镍		不锈钢

产品特点：链传动中间部张力调整装置。

▲ 惰轮为另售品。

DPARA
DPARC
连接杆型



订购编号示例

① 代号	② D	③ G	④ b	⑤ X
DPARA	15	G19	b11	X40

① 代号	② D	③ G 指定单位 1mm	④ b 指定单位 1mm	⑤ X 指定单位 1mm	主要尺寸						
					A	X ₁	X ₂	B	C	d ₁	附属螺栓 M1
DPARA DPARC	6	7-50	6-75	30-200	X+20	12	7	10	25	6.6	M6x25
	8				X+23	14	8				
	10				X+25.5	15	9				
	12		X+27.5		16	10	12	30	M6x30		
	15		X+31		18	12					
	17		X+34.5		20	14					
20	X+40	22	15	15	35	9	M8x35				

▲ b 尺寸请根据惰轮附带的轴承部分的宽度进行选择。(b 尺寸的公差为 0~ + 0.1mm)。

■ 张紧销详细尺寸

② D	主要尺寸						
	D ₁	D ₂	D ₃	H	L	d	M (粗牙)
6	8	5	10	8	15	6	M6
8	10	7	12	10	16	8	M8
10	13	9.6	15	13	20	10	M10
12	15	11.5	17	14	24	12	M12
15	18	14.3	20	17	24	12	M12
17	20	16.2	23	20	32	16	M16
20	24	19	26	24	40	20	M20

货期	DPARA	DPARC
		现询

G5
手柄/手轮
手柄/手轮
手柄/手轮