

# 成品孔链轮

## 16A 系列传动链轮



### 16A 系列传动链轮




① 代号	材质	热处理	表面处理	附件
DSFA16AB	45#	齿部高频淬火	无	紧定螺钉

产品特点: 产品内孔标准化, 可直接用于现场安装。

#### 对应链条尺寸系列

16A



#### 订购编号示例

① 代号	-	② 齿数	-	③ dr
DSFA16AB	-	19	-	40

⚠ 键槽中心对准齿尖中心

① 代号	② 齿数	主要尺寸					总长 L	a	重量 kg											
		③ 孔径 dr																		
DSFA16AB	▲ 9	25	28	30	32	35	74.27	85	58	40	12	7	0.87							
	10	25	28	30	32		82.19	93	52			1.02								
	11	25	28	30	32	35	38	90.16	102			60	1.25							
	12	25	28	30	32	35	38	40	42			45	98.14	110	67	1.6				
	13	25	28	30	32	35	38	40	42			45	48	50	77	106.14	118	1.9		
	114.15															127	2.15			
	15	25	28	30	32	35	38	40	42			45	48	50	55	60	122.17	135	93	2.3
	16	24	25	28	30	32	35	38	40			42	45	48	50	55	60	130.2	143	2.5
	17	25	28	30	32	35	38	40	42			45	48	50	55	60	138.23	151	2.95	
	146.27																159	3.15		
	154.32																167	3.4		
	20	25	28	30	32	35	38	40	45			48	50	55	60	162.37	176	3.6		
21	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	170.42	184	3.85				

#### 轴孔加工尺寸

轴孔直径 dr	键槽 bxt <sub>2</sub>	紧定螺钉 M
24~30	8x3.3	M8
32~38	10x3.3	M8
39~44	12x3.3	M8
45~50	14x3.8	M10
55	16x4.3	M12
60	18x4.4	M12

■ 带有▲的产品在轮毂外径上带有槽口, 尺寸如下表

齿数	S	GD
9	10.4	44

交货期	小单	大单
	1-20	21-
正常	报价	

半成品库存	DSFA16AB
	3天发货

G5  
手柄/手轮  
门组件