


链条连接杆零件

加长头 / 外螺纹头

产品特点: 连接杆的构成零件, 可单独购买。




零件名称	材质	表面处理	硬度
主体	45#	四氧化三铁保护膜	35~40HRC
螺母	Q235A		-

订购编号示例

1 代号 **2** 适用链条尺寸系列 - **3** 螺纹方向
DPLPL04C - R

1 代号	2 适用链条尺寸系列	3 螺纹方向	主要尺寸										重量 g
			M (粗牙)	L	L ₁	L ₂	T	D	B ₁	B	H	最大负载 kN	
DPLPL	04C	R (右旋螺纹)	6	48.2	35	38	3	2.4	4.8	7	3.6	1.96	11
	06C		8	69	50	54	4.5	3.7	7.4	10	5	3.53	27
	08A		10	84	60	64.5	6	4	11.2	13	6	5.68	56
	10A		12	95	65	71	7.5	5.2	13.8	17	7	8.23	94
	12A		16	135	100	106	9	6	17.8	19	10	15.4	218
	16A		20	165	119	127	12	8	22.6	24	12	26.1	414

产品特点: 连接杆的构成零件, 可单独购买。



零件名称	材质	表面处理	硬度
主体	45#	四氧化三铁保护膜	35~40HRC
螺母	Q235A		-

订购编号示例

1 代号 **2** M - **3** 螺纹方向
DPLPE6 - R

1 代号	2 M	3 螺纹方向	主要尺寸								重量 g
			L	L ₁	H	H ₁	E	F	B	M ₂	
DPLPE	4	R (右旋螺纹) L (左旋螺纹)	29.2	16.5	2.4	3.2	18	8	7	M4	4
	6		42	23.5	3.6	5	25	12	10	M6	10
	8		55.5	31	5	6.5	33	16	13	M8	25
	10		69	39	6	8	41	20	17	M10	45
	12		83	47	7	10	49	24	19	M12	80
	16		105	57	10	13	60	32	24	M16	170