

铝合金刚性联轴器

夹紧型




大批量
订购
bulk order

产品特点：一体化结构，高扭矩，高刚性，基本不允许偏心，使用时须充分进行偏心调整。



① 代号 CPNAC	主体 M 材质 高强度铝合金	⑤ 表面处理 阳极氧化处理
---------------	-------------------	------------------



短型(例：CPNC-16-16)

长型(例：CPNC-16-24)

△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d
CPNAC - 16L - 24 - c5 - d8

△ 键槽加工请联系销售工程师。

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
CPNAC	16	16	3 4 5 6 6.35 7 8	3.75	M2.5	0.8
	16L	24	3 4 5 6 6.35 7 8	3.75	M2.5	0.8
	20	20	4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10	3.75	M2.5	0.8
	20L	30	4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10	3.75	M2.5	0.8
	25	25	5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12	6	M3	1.2
	25L	36	5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12	6	M3	1.2
	32	32	6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16	7	M4	2.5
	32L	41	6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16	7.75	M4	2.5
	40	44	8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20	10.5	M5	5
	50	55	10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25	13	M6	8

① 代号	② D	③ L	额定扭矩	容许转速	惯性矩	重量
			(N·m)	(rpm)	(kg·m ²)	(g)
CPNAC	16	16	0.3	9400	2.9X10 ⁻⁷	7
	16L	24	0.4	9400	2.9X10 ⁻⁷	13
	20	20	0.5	7500	8.6X10 ⁻⁶	15
	20L	30	0.8	7500	8.6X10 ⁻⁶	25
	25	25	1	6000	2.7X10 ⁻⁶	29
	25L	36	1.5	6000	2.7X10 ⁻⁶	43
	32	32	2	4700	7.1X10 ⁻⁶	55
	32L	41	3	4700	7.1X10 ⁻⁶	65
	40	44	4	4000	1.45X10 ⁻⁵	120
50	55	5	4000	7.0X10 ⁻⁵	240	

△ 以上参数由最大孔径测得。