

不锈钢刚性联轴器

顶丝型




大批量
订购
bulk order

产品特点：一体化结构，高扭矩，高刚性，基本不允许偏心，使用时须充分进行偏心调整。



① 代号 CPNGJ	主体 ④ 材质 SUS304 不锈钢	⑤ 表面处理 抛光处理
---------------	-----------------------	----------------



△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CPNGJ	-	16	-	24	-	c5	-	d8

△ 键槽加工请联系销售工程师。

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围								F	M	紧固螺栓扭矩 (N·m)					
CPNGJ	16	24	4	5	6	6.35	7	8		6	M3	1.2						
	20	30	4	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	M4	2.5					
	25	36		5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	12	M4	2.5				
	32	41			6	6.35	7	8	9	9.525	10	12	12.7	14	15	16	10	M5

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许转速 (rpm)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPNGJ	16	24	0.3	39000	1.2X10 ⁻⁶	30
	20	30	0.5	31000	3.5X10 ⁻⁶	57
	25	36	1	25000	1.0X10 ⁻⁵	114
	32	41	2	19000	3.1X10 ⁻⁵	210

△ 以上参数由最大孔径测得。