



★ 产品特点：轴套采用分离式结构，容易拆卸和安装，高扭矩、高刚性，基本上不允许偏心，使用时须充分进行偏心调整。



CAD
2D 3D

1 代号 CPNTSC	主体M材质 45 钢	S表面处理 发黑
-----------------------	---------------	-------------



▲ d1和d2开口加工前的公差为H8。

视角标准：第一视角

1 代号
CPNTSC

2 D
16

3 L
16

4 c
c8

5 d
d8

订购编号示例 ▲ 键槽加工请联系销售工程师。

1 代号	2 D	3 L	4 c 5 d 可选范围										F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)			
			4	5	6	6.35	8	9	9.525	10	12	12.7				14	15	16
CPNTSC	16	16	3	4	5	6	6.35	8								3.75	M2.5	0.8
	20	20		4	5	6	6.35	8	9	9.525	10					3.75	M2.5	0.8
	25	25			5	6	6.35	8	9	9.525	10	12				6	M3	1.2
	32	32				6	6.35	8	9	9.525	10	12	12.7	14	15	16	7	M4

1 代号	2 D	3 L	额定扭矩	容许转速	惯性矩	重量
			(N·m)	(rpm)	(kg·m ²)	(g)
CPNTSC	16	16	0.3	33000	7.9X10 ⁻⁷	15
	20	20	0.5	30000	2.3X10 ⁻⁷	30
	25	25	1	24000	7.2X10 ⁻⁶	60
	32	32	2	19000	2.4X10 ⁻⁵	120

▲ 以上参数由最大孔径测得。

交货期

10

天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-20	21以上
交货期	10工作日	现询

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

相关产品推荐

		
滚珠丝杠 详情见官网	平键 ▶ P2134-2137	单轴驱动器 详情见官网