

铝合金刚性联轴器

顶丝型




大批量
订购
bulk order

产品特点：一体化结构，高扭矩，高刚性，基本不允许偏心，使用时须充分进行偏心调整。



①代号 CPNAJ	主体 ④ 材质 高强度铝合金	⑤ 表面处理 阳极氧化处理
--------------	-------------------	------------------



△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

①代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d
CPNAJ - 16 - 24 - c5 - d8

△ 键槽加工请联系销售工程师。

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围																F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)	
CPNAJ	16	24	4	5	6	6.35	7	8											3	M3	1.2	
	20	30	4	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10						7	M4	2.5			
	25	36	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	12						9	M4	2.5			
	32	41	6	6.35	7	8	9	9.525	10	12	12.7	14	15	16						10	M5	5
	40	44	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	16	17	18	19	20	10.5	M5	5			

① 代号	② D	③ L	额定扭矩	容许转速	惯性矩	重量
			(N·m)	(rpm)	(kg·m ²)	(g)
CPNAJ	16	24	0.3	39000	4.4X10 ⁻⁷	10
	20	30	0.5	31000	1.3X10 ⁻⁶	19
	25	36	1	25000	3.9X10 ⁻⁶	38
	32	41	2	19000	1.2X10 ⁻⁵	70
	40	44	4	15000	1.5X10 ⁻⁵	118

△ 以上参数由最大孔径测得。