

不锈钢刚性联轴器

夹紧型




大批量
订购
bulk order

产品特点：一体化结构，高扭矩，高刚性，基本不允许偏心，使用时须充分进行偏心调整。



① 代号 CPNGC	主体 M 材质 SUS304 不锈钢	⑤ 表面处理 抛光处理
---------------	-----------------------	----------------



短型 (例: CPNGC-16-16)

长型 (例: CPNGC-16-24)

△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d
CPNGC - 16L - 24 - c5 - d8

△ 键槽加工请联系销售工程师。

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围								F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)						
CPNGC	16	16	3	4	5	6	6.35	7	8		3.75	M2.5	0.8						
	16L	24	3	4	5	6	6.35	7	8		3.75	M2.5	0.8						
	20	20		4	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	3.75	M2.5	0.8				
	20L	30		4	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	3.75	M2.5	0.8				
	25	25			5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	12	6	M3	1.2			
	25L	36			5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	12	6	M3	1.2			
	32	32				6	6.35	7	8	9	9.525	10	12	12.7	14	15	16	7	M4
32L	41				6	6.35	7	8	9	9.525	10	12	12.7	14	15	16	7.75	M4	2.5

① 代号	② D	③ L	额定扭矩	容许转速	惯性矩	重量
			(N·m)	(rpm)	(kg·m ²)	(g)
CPNGC	16	16	0.3	39000	7.9X10 ⁻⁷	15
	16L	24	0.4	35000	7.9X10 ⁻⁷	27
	20	20	0.5	31000	2.3X10 ⁻⁶	30
	20L	30	0.8	28000	2.3X10 ⁻⁶	45
	25	25	1	25000	7.2X10 ⁻⁵	60
	25L	36	1.5	25000	7.2X10 ⁻⁵	87
	32	32	2	19000	2.4X10 ⁻⁵	120
32L	41	3	19000	2.4X10 ⁻⁵	180	

△ 以上参数由最大孔径测得。