

# 精制联轴器·十字滑块型



## 键槽夹紧型



产品特点：主体采用 S45C 发黑处理，高扭矩，高扭转刚性，用于搅拌机，粉碎机 etc.



① 代号 CGHSE	轴套 M 材质 S45C	弹性体 M 材质 FCD400	销 聚缩醛	⑤ 表面处理 发黑
---------------	-----------------	--------------------	----------	--------------



### 订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CGHSE	-	20	-	28	-	c6	-	d8

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围											
CGHSE	15	19	6											
	17	25	6											
	20	28	6	6.35	8	10								
	26	31.6	6	6.35	8	10	12							
	30	34					8	10	12	14				
	34	35					10	12	14	15	16			
	38	40.5					10	12	14	15	16	18	20	
	45	47.6					12	14	15	16	18	20	22	
	55	58.6					15	16	18	20	22	24	25	
70	68.6					18	20	22	24	25	28	30	30	35

① 代号	② D	F	M	紧固螺钉扭 矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许转速 (rpm)	惯性矩 (kg·m <sup>2</sup> )	重量 (g)
CGHSE	15	2.15	M1.6	0.25	3.3	0.3	2	2000	6.1x10 <sup>-7</sup>	18
	17	2.65	M2	0.5	5.5	0.3	2	2000	1.4x10 <sup>-6</sup>	33
	20	3.25	M2.5	1	7.7	0.4	2	2000	2.9x10 <sup>-6</sup>	45
	26	4	M3	1.5	11	0.5	2	2000	9.5x10 <sup>-6</sup>	90
	30	4	M3	1.5	26	0.6	2	2000	1.8x10 <sup>-5</sup>	128
	34	4.5	M4	3.5	35	0.7	2	2000	3.0x10 <sup>-5</sup>	170
	38	4.75	M4	3.5	55	0.8	2	2000	5.4x10 <sup>-5</sup>	231
	45	6.2	M5	8	66	1	2	2000	1.2x10 <sup>-4</sup>	383
	55	7.9	M6	13	99	1.2	2	2000	3.4x10 <sup>-4</sup>	743
70	8.9	M6	13	176	1.4	2	2000	1.0x10 <sup>-3</sup>	1350	

▲以上参数由最大孔径测得。