

# 精制联轴器·十字滑块型


## 键槽顶丝型



产品特点：主体采用 A2017 阳极氧化处理，容许误差可调整，轴向反作用力小，有良好的电绝缘性，用于阴极溅镀装置 / 零件送料器 / 缝纫机 / 娱乐器材。



① 代号 CGHAX	轴套 M 材质 A2017	弹性体 M 材质 聚氨酯	⑤ 表面处理 阳极氧化处理
---------------	------------------	-----------------	------------------



### 订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CGHAX	-	15	-	16	-	c6	-	d8

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围															
CGHAX	15	16	6	8														
	17	19.8	6	8														
	20	21.4	6	8	10	12												
	26	25.6	6	8	10	12	14											
	30	32.5		8	10	12	14	15	16									
	34	34			10	12	14	15	16									
	38	40			10	12	14	15	16	18	20							
	45	46			10	12	14	15	16	18	20	22						
	55	57				14	15	16	18	20	22	25						
68	77								18	20	22	25	28	30	35	38	38	

① 代号	② D	F	M	紧固螺钉扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许转速 (rpm)	惯性矩 (kg·m <sup>2</sup> )	重量 (g)
CGHAX	15	2.2	M3	0.7	1.6	1	3	42000	1.4x10 <sup>-7</sup>	4
	17	2.5	M3	0.7	2.2	1.2	3	37000	2.8x10 <sup>-7</sup>	7
	20	2.9	M4	1.7	3.2	1.2	3	31000	5.6x10 <sup>-7</sup>	8
	26	3.7	M4	1.7	6	1.5	3	24000	2.0x10 <sup>-6</sup>	19
	30	5	M4	1.7	15	2	3	21000	5.4x10 <sup>-6</sup>	37
	34	5.6	M5	4	16	2.5	3	18000	9.0x10 <sup>-6</sup>	51
	38	6.1	M5	4	28	2.5	3	16000	1.5x10 <sup>-5</sup>	68
	45	6.9	M6	7	30	3	3	14000	3.2x10 <sup>-5</sup>	110
	55	9.4	M8	15	45	4	3	11000	1.0x10 <sup>-4</sup>	230
68	12	M10	30	80	4.5	3	9000	3.3x10 <sup>-4</sup>	430	

▲以上参数由最大孔径测得。