

不锈钢平行线型联轴器

夹紧型




大批量
订购
bulk order

产品特点：一体化结构不锈钢材料，具有抗腐蚀性，无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转，专为步进马达，步进电机设计。




1 代号 CPCGC	主体 材 质 SUS304 不锈钢	5 表面处理 抛光处理
---------------	----------------------	----------------



短型(例: CPCIG-16-16)

长型(例: CPCIG-16-23)

D=12-38



短型(例: CPCIG-40-50)

长型(例: CPCIG-40-56)

D=40-63

▲ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 c - 5 d
CPCGC - 32 - 32 - c12 - d15

▲ 键槽加工请联系销售工程师。

1 代号	2 D	3 L	4 c 5 d 可选范围		K	W	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)
CPCGC	16	18	3	4 5 6 6.35	0.55	1.3	2.85	M2.5	0.8
	16L	23	3	4 5 6 6.35	0.55	1.3	2.85	M2.5	0.8
	20	20	4	5 6 6.35 7 8	0.55	1.4	3.75	M3	1.2
	20L	26	4	5 6 6.35 7 8	0.55	1.4	3.75	M3	1.2
	25	25	5	6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12	0.6	1.7	4.84	M3	1.2
	25L	31	5	6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12	0.6	1.8	4.46	M3	1.2
	32	32	8	9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16	0.8	2.3	5.3	M4	2.5
	32L	41	8	9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16	0.8	2.3	6.6	M4	2.5
	40	56	10	11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20	0.8	2.3	8.0	M5	5

1 代号	2 D	3 L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态逆转刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPCGC	16	18	0.5	0.1	1.5	±0.2	9500	84	2.9x10 ⁻⁷	15
	16L	23	0.8	0.1	1.5	±0.2	9500	84	7.5x10 ⁻⁷	23
	20	20	1	0.1	1.5	±0.2	7600	245	9.0x10 ⁻⁷	35
	20L	26	1.5	0.1	1.5	±0.3	7600	245	2.3x10 ⁻⁶	42
	25	25	2	0.15	1.5	±0.3	6100	720	2.5x10 ⁻⁶	66
	25L	31	2	0.15	1.5	±0.4	6100	330	7.1x10 ⁻⁶	75
	32	32	3.5	0.15	1.5	±0.5	5000	1300	8.1x10 ⁻⁶	145
	32L	41	6	0.15	1.5	±0.5	4800	850	2.7x10 ⁻⁵	165
40	56	8	0.2	1.5	±0.5	3600	960	9.0x10 ⁻⁵	372	

▲ 以上参数由最大孔径测得。

D1
联轴器