

# 不锈钢平行线型联轴器

## 顶丝型




大批量  
订购  
bulk order

产品特点：一体化结构不锈钢材料，具有抗腐蚀性，轴和轴套连接无间隙，适用于正反转，专为步进马达，步进电机设计。




① 代号 CPCGJ	主体 M 材质 SUS304 不锈钢	⑤ 表面处理 抛光处理
---------------	-----------------------	----------------



短型 (例: CPGI-16-16)

标准型 (例: CPGI-16-23)



长型 (例: CPGI-50-71)

△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

### 订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CPCGJ	-	32	-	32	-	c12	-	d15

△ 键槽加工请联系销售工程师。

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围										K	W	F	M	紧固 螺丝 扭矩 (N·m)			
CPCGJ	12	18.5	2	3	4	5	6	6.35							0.55	1.2	2.5	M3	1.2	
	16	18	3	4	5	6	6.35	7	8							0.55	1.3	3.0	M3	1.2
	16L	23	3	4	5	6	6.35	7	8							0.55	1.3	3.0	M3	1.2
	20	20	4	5	6	6.35	7	8	10							0.55	1.4	3.6	M4	2.5
	20L	26	4	5	6	6.35	7	8	10							0.55	1.4	3.6	M4	2.5
	25	25	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.5	12.7	0.6	1.7	4.0	M4	2.5	
	25L	31	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.5	12.7	0.6	1.8	3.6	M4	2.5	
	32	32	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	16	17	18	0.8	2.3	6.0	M5	5	
	32L	41	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	16	17	18	0.8	2.3	4.3	M5	5	
	40	56	10	11	12	12.7	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	0.8	2.3	6.0	M6

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态逆转刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m <sup>2</sup> )	重量 (g)
CPCGJ	12	18.5	0.4	0.05	1.5	±0.1	30000	60	1.8x10 <sup>-7</sup>	12
	16	18	0.5	0.05	1.5	±0.1	22000	80	7.2x10 <sup>-7</sup>	21
	16L	23	0.7	0.05	1.5	±0.1	22000	80	8.4x10 <sup>-7</sup>	21
	20	20	1	0.05	1.5	±0.1	18000	235	2.0x10 <sup>-6</sup>	30
	20L	26	1.5	0.1	1.5	±0.1	18000	235	2.4x10 <sup>-6</sup>	38
	25	25	2	0.15	1.5	±0.1	14000	330	6.1x10 <sup>-6</sup>	63
	25L	31	3	0.15	1.5	±0.5	14000	330	6.8x10 <sup>-6</sup>	71
	32	32	3.5	0.15	1.5	±0.5	10000	837	2.1x10 <sup>-5</sup>	130
	32L	41	4	0.15	1.5	±0.5	10000	837	2.6x10 <sup>-5</sup>	160
	40	56	8	0.2	1.5	±0.5	9000	970	9.7x10 <sup>-5</sup>	400

△ 以上参数由最大孔径测得。