

万向旋转吊环




①代号 DHW	类型 万向旋转吊环	④材质 合金钢	⑤表面处理 烤漆
------------	--------------	------------	-------------

产品特点: 能实现水平 360 度和上下 180 度的反转, 任意方向四倍安全系数, 相比传统吊环更加灵活, 更能全方位的满足起吊的需求。


订购编号示例

①代号	-	② M	-	③规格
DHW	-	M8	-	0.3T



①代号	② M	③规格	工作载荷 极限 X 轴 (吨)	工作载荷 极限 Y 轴 (吨)	工作载荷 极限 Z 轴 (吨)	A	B	C	D	E	F	G	H	净重 (kg)
DHW	M8	0.3T	0.3	0.4	0.6	30	29	35	8	12	72	32	40	0.2
	M10	0.4T	0.4	0.6	0.9					15				0.3
	M12	0.6T	0.6	0.7	1.2	36	35	40	10	18	95	50	45	0.84
	M16	1.3T	1.3	1.5	2.6	41	38	46	13	24	104		54	1.3
	M20	2T	2	2.5	4	55		62		30	122	54	68	1.4
	M24	3.5T	3.5	4	7	70	40	78	19	36	154	66	88	2.6

吊环安装方式



吊环数量	1	2	1	2	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4	
起吊角度	0°	0°	90°	90°	0°~45°	45°~60°	不对称	0°~45°	45°~60°	不对称		
型号	工作极限载荷 (吨)											
①代号	② M	③规格										
DHW	M8	0.3T	0.6	1.2	0.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3
	M10	0.4T	0.9	1.8	0.6	1.2	0.6	0.4	0.4	0.9	0.6	0.4
	M12	0.6T	1.2	2.4	0.7	1.5	0.8	0.6	0.6	1.2	0.9	0.6
	M16	1.3T	2.6	5.2	1.5	3	1.8	1.3	1.3	2.7	1.9	1.3
	M20	2T	4	8	2.5	5	2.8	2	2	4.2	3	2
	M24	3.5T	7	14	4	8	4.9	3.5	3.5	7.3	5.2	3.5

F6
垫片/螺母
吊环

分类
目录



返回
主目录

