

# 45 钢八螺丝高刚性胀套型单膜片联轴器

胀套型




大批量  
订购  
bulk order

产品特点: 安装方便, 结构紧凑, 适用于高速运转; 采用多边形 8 个螺丝膜片, 可进行大扭力传动, 使用更安全可靠性能高。

NEW  
新产品



① 代号	主体 [M] 材质	弹性体 [M] 材质	[S] 表面处理
CPSNBSZ	45 钢	SUS304 不锈钢	四氧化三铁保护膜



订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CPSNBSZ	-	56	-	65	-	c12	-	d16

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围													LF	S	M	
CPSNBSZ	56	65	12	12.7	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	24.5	6	M5		
	65	68.6	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	25.8	7	M6
	87	77	16	17	18	19	20	22	24	25	30	32	35	26.25	8.5	M8			
	94	78	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40	45	48	28.5	9.5	M8
	104	80	20	25	28	30	32	35	38	40	45	48	50	55	60	26.75	10.5	M10	
	126	152	20	25	28	30	32	35	38	40	45	48	50	55	60	62	65	29.7	12.6

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N.m)	容许扭矩 (nm)	容许转速 (rpm)	惯性矩 (N.m)	静态扭转刚 度 (N.m/ rad)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏 差 (mm)	重量 (g)
CPSNBSZ	56	65	75	150	7700	4.2x10 <sup>-5</sup>	5.3x10 <sup>4</sup>	0.02	0.5	±0.5	680
	65	68.6	105	210	7000	3.6x10 <sup>-4</sup>	7.5x10 <sup>4</sup>	0.02	0.5	±0.5	1000
	87	77	195	390	6000	2.2x10 <sup>-3</sup>	1.0x10 <sup>5</sup>	0.02	0.5	±0.5	1230
	94	78	270	540	4500	1.9x10 <sup>-3</sup>	2.3x10 <sup>5</sup>	0.02	0.5	±0.5	2000
	104	80	420	840	4500	1.65x10 <sup>-3</sup>	2.6x10 <sup>5</sup>	0.02	0.5	±0.5	2100
	126	88	675	1350	4500	1.35x10 <sup>-3</sup>	7.4x10 <sup>5</sup>	0.02	0.5	±0.5	4150

▲以上参数由最大孔径测得。