

铝合金高刚性平行线型联轴器

夹紧型




大批量
订购
bulk order

产品特点: 一体化结构高强度铝合金材料, 弹性作用补偿径向、轴向角向偏差, 适用于正反转, 常用于伺服, 步进电机。



① 代号 CPCNAC	主体 ④ 材质 高强度铝合金	⑤ 表面处理 阳极氧化处理
----------------	-------------------	------------------



△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CPCNAC	-	29	-	30	-	c7	-	d12

△ 键槽加工请联系销售工程师。

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围											K	W	F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)											
CPCNAC	16	17.5	3	4	5	6												0.55	1.18	3.0	M2.5	0.8							
	19	20	3	4	5	6	6.35	7	8												0.55	1.18	3.4	M2.5	0.8				
	24	25	4	5	6	6.35	7	8	9	10	11												0.55	1.49	3.78	M3	1.2		
	29	30	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7												0.55	1.81	4.5	M3	1.2
	34	35	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	16												0.8	2.09	5.1	M3	1.2	

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态逆转刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPCNAC	16	17.5	0.5	0.05	0.5	±0.1	39000	200	2.5x10 ⁻⁷	7
	19	20	1	0.05	0.5	±0.1	33000	270	5.8x10 ⁻⁷	12
	24	25	1.5	0.05	0.5	±0.1	26000	790	1.8x10 ⁻⁶	23
	29	30	2	0.05	0.5	±0.1	21000	1400	4.7x10 ⁻⁶	41
	34	35	3	0.05	0.5	±0.1	18000	2200	1.1x10 ⁻⁵	62

△ 以上参数由最大孔径测得。