


带台阶圆形支柱




★ 产品特点：全长、螺纹直径可选。




① 代号		④ 材质	⑤ 表面处理
台阶部固定型	台阶部&扳手槽指定型		
RPMBAC	RPMBAP	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
RPMEAC	RPMEAP		无电解镀锌
RPMMAC	RPMMAP		-
RPMNAC	RPMNAP	不锈钢	-

标准加工 ▶ **按图定制** ▶



L尺寸公差为

L8~300	±0.2
L300~600	±0.3
L600~1000	±0.4



视角标准：第一视角




① 代号 - ② D - ③ L - ④ SC - ⑤ M - ⑥ N - ⑦ G - ⑧ H - ⑥ 追加工代码

RPMBAC - D12 - L100 - M6 - N6

RPMNAP - D12 - L100 - SC20 - M6 - N6 - G2 - H3 - LPC

① 代号	② D	③ L 指定单位1mm	④ SC 指定单位1mm 仅带扳手槽型	⑤ M-⑥ N M(粗牙螺纹)				⑦ G 指定单位1mm	⑧ H 指定单位1mm	E	F	W	V			
				3	4	5	6									
RPMBAC RPMEAC RPMMAC RPMNAC	RPMBAP RPMEAP RPMMAP RPMNAP	8	15~200	0~192	3	4	5	6	2~4	2~4	4	4	7			
		10	15~400	0~392	3	4	5	6	8	2~5	2~5	5	5	8	8	
		12	20~500	0~490	4	5	6	8	10	2~6	2~6	6	6	10		
		15	25~600	0~590	5	6	8	10	12	2~8	2~8	8	8	13		
		20	40~600	0~590	5	6	8	10	12	16	2~10	2~10	10	10	17	10
		25	55~700	0~690	5	6	8	10	12	16	20	2~12	2~12	12	12	22
30	55~800	0~785	5	6	8	10	12	16	20	2~16	2~16	16	16	27	15	

- ▲ 一般结构用钢材质产品会带有防锈油。
- ▲ 无表面处理产品扳手槽附近会有研磨光泽痕迹。




⑥ 追加工类型

追加工代码

变更L公差

LPC

示例图



详细说明

L尺寸公差如下所示。
适用LCP时，L尺寸指定单位可为0.1mm

L尺寸公差通常为	
L8~300	±0.05
L300.5~600	±0.10
L600.5~1000	±0.15

指定方法 LPC



数量分类	标准订单		特殊订单
	小单	中单	大单
数量	1-50	51-200	200以上
交货期	6个工作日	7个工作日	现询

- ▲ 常州发货。
- ▲ 部分产品型号9天发货，请以报价为准。
- ▲ 遇特殊期间交期有变更。

A4
六角支柱

