

六角头螺栓

半牙螺纹型




■半牙螺纹型



①代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理	强度等级
SWWAF	半螺纹型	SCM435	发黑	12.9
SWWBF		SUS304	—	A2-70
SWWDF		一般结构钢	镀锌	8.8

产品特点：用于重要的、装配精度高的以及受较大冲击、载荷或变载荷的地方，如减速箱体连接、轴承座连接等。

△适用标准：GB/T 5782



订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L
SWWAF	-	M6	-	L30

①代号	② M	③ L	B	主要尺寸			100mm 长的质量 (g)
				H	S	E	
SWWAF SWWBF SWWDF	6	30	18	4	10	11.05	20
		35					
		40					
		45					
		50					
		55					
	8	40	22	5.3	13	14.38	37
		45					
		50					
		55					
		60					
		65					
	10	45	26	6.4	16	17.77	66
		50					
		55					
		60					
		65					
		70					
	12	70	30	7.5	18	20.03	94
		80					
		85					
		90					
		100					
		110					
120							

F6
垫片 / 螺母 / 吊环