


旋钮柱塞



①代号	类型	销头形状	螺纹	旋钮		主体					销		锁紧螺帽		弹簧材质
				M 材质	S 材质	M 材质	S 表面处理	M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	
JLWAC	复位型	球面型	细牙	尼龙6 (黑色亚光)	SUM22L	发黑	S45C	50-60HRC	发黑	S45C	发黑	SUS301	SWP-B		
JLWBC					SUS303	-	SUS303	-	SUS303	-	SUS303	-	SUS301		
JLWAD	自锁型	带锁紧螺帽	球面型	尼龙6 (黑色亚光)	SUM22L	发黑	S45C	50-60HRC	发黑	S45C	发黑	SWP-B			
JLWBD					SUS303	-	SUS303	-	SUS303	-	SUS303	-	SWP-B		
JLWDC	复位型	平头锥型	粗牙	尼龙6 (黑色亚光)	SUM22L	铬酸盐 光泽处理	SUS303	-	-	S45C	铬酸盐 光泽处理	SUS301			
JLWDD	自锁型				S45C	铬酸盐 光泽处理	SUS301								



视角标准：第一视角



①代号 - ②M
JLWAC - M10

订购编号示例

细牙

①代号	②M	螺距(粗牙)	D	d	S min.	L		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	S ₁	S ₂	负载(N)				容许紧固扭矩(N.m)		
						复位型	自锁型							JLWAC/JLWAD	JLWBC/JLWBD	min			max	
																min	max		min	max
复位型 JLWAC JLWBC	自锁型 JLWAD JLWBD	10	1	21	5	5	45	51	17	5	15	5	12	17	7	17	6	15	9	
		12	1.5	25	6	6	54.5	61	20	6	17	6	14	18	9	24	8	21	20	
		16		31	8	8(7)	69	75.5	26	8	23	8	19	24	11	30	9	26	25	

▲ 自锁型M16的最新S尺寸为括号内的数值

▲ 由于螺纹部壁厚较薄，因此紧固时请勿超过上表中所示的扭矩值。

粗牙

①代号	②M	螺距(粗牙)	D	d	S min.	L		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	S ₁	S ₂	负载(N)		容许紧固扭矩(N.m)	
						复位型	自锁型								min	max		
																		min
复位型 JLWDC	自锁型 JLWDD	6	1	12	4	4	30.5	33	12	4.5	10	3.2	7	6	10	3	12	1.5
		10	1.25	16	5	5	40	43.5	16	6	14	4	9.5	8	13	5	24	9
		12	1.5	18	6	6	49	52	20	7.5	18	5	10.5	10	16	5	21	20
		16	1.75	21	8	8	59	63.5	24	9	22	6	13.5	12	18	6	22	25

▲ 由于螺纹部壁厚较薄，因此紧固时请勿超过上表中所示的扭矩值。