


调整螺栓 滚花旋钮型

■滚花旋钮型



①代号	类型	H 硬度*	S 表面处理	附件(一个螺帽)	
				M 材质	S 表面处理
ATNAM	细牙螺纹	40 ~ 45HRC	发黑	SS400	铬酸盐光泽处理
ATNMM			无电解镀锌		
ATNZM			-	相当于SUS304	-
ATNAN	粗牙螺纹		发黑	SS400	铬酸盐光泽处理
ATNMN			无电解镀锌		
ATNZN			-	相当于SUS304	-

产品特点: 可通过调整螺栓来对工件进行微小的位置调整, 从而起到精确定位的作用。



订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L
ATNAM	-	M5	-	L10

F6
垫片/螺
丝/螺母
吊环

型号		③ L 选择	M×P		B1	B2	A	i	i _i	SR	B	(C)	T
①代号	② M		细牙螺纹	粗牙螺纹									
(细牙螺纹) (粗牙螺纹) ATNAM ATNMM ATNZM ATNAN ATNMN ATNZN	3	15 20 25	3×0.35	3×0.5	10	2	7	2	1.6	3	5.5	6.4	2.4
	4	15 20 25	4×0.5	4×0.7	10	2.5	7	2.5	1.6	4	7	8.1	3.2
	5	20 25 30 40	5×0.5	5×0.8	15	3	15	3	2	5	8	9.2	4
	6	20 25 30 40	6×0.75	6×1.0	15	4	15	4	2	6	10	11.5	5
	8	30 40 50 60	8×0.75	8×1.25	15	5	15	5	2.5	8	13	15	6.5
	10	30 40 50 60	10×1.0	10×1.5	20	6	25	5	3	10	17	19.6	8
	12	40 50 60 80	12×1.0	12×1.75	20	8	25	6	3	12	19	21.9	10

▲不锈钢淬火型(ATLZM·ATLZN)可能会因淬火而发生变色。* 硬度: 前端部淬火硬度