













代号	类型	材材质	颜色	使用温度
P-SPZEF	自夹紧型	EPDM	黑色	-40~120°
P-SPZPG		EPDM+PVC		-30~70°

★特点(P-SPZEF): 自夹紧式密封条,既能起到密封的作用,又能保护切口锋利的边缘。密封部分由橡胶发泡而成,基底部分由软胶制成,内嵌钢丝。通过硫化 and 挤压,两种橡胶紧紧相连。通过UL标准检测。

★特点(P-SPZPG): 自夹紧式密封条,既能起到密封的作用,又能保护切口锋利的边缘。密封条由带闭孔发泡橡胶的PVC组成。发泡橡胶由高质的合成橡胶制成,有很强的弹性和抗老化性。由PVC剪切边和发泡橡胶组成的密封部分最多可以有两个粘连处。





①代号 - ②宽度 - ③L  
**P-SPZEF** - **8.4** - **L1~**

型号 ①代号	②宽度	③L长度(m) 最小单位1m	夹紧板厚 (mm)	最大压缩量 (mm)	整卷包装 (米/卷)
P-SPZEF	8.4	1~	1~2	3	50m/卷
	9.3		1~2.5	4	
	11		1~3	6	
	11.3		1~2.5	6	
	13			7	
	13.4		1~2	3.5	
	16.3		5		
	19.5		1.5~3	6	
24	10				
P-SPZPG	6.5	1~	1~2	3	100/卷
	21		1~4	5	50m/卷
	26.5		7		



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

分类  
目录



返回  
主目录



J1  
密封胶条

