

★ 产品特点: 适合于垂直方向的运动, 减少了固定座制作、组装的时间。

①代号	类型	固定座		衬套	
		M材质	S表面处理	M材质	
BOFRA	单衬型	铝合金	本色阳极氧化	OFFZB (干式衬套)	
BOFSA					圆法兰型
BOFCA					方法兰型
BOFRAW	双衬型				两面切割法兰型
BOFSAW					圆法兰型
BOFCAW					方法兰型

▲ 肩部底面与D部之间垂直度在0.02以内。
 ▲ 下述D尺寸公差的有效长度为L1。
 ▲ 使用温度为-20°~150°。
 ▲ 单衬型的d25、d30规格也有两个无油衬套。
 ▲ 固定座避让尺寸 D≤28时为 $-\frac{0.1}{0.3}$
 D≥32时为 $-\frac{0.2}{0.3}$

单衬型

双衬型

BOFRA
圆法兰型

BOFSA
方法兰型

BOFCA
两面切割法兰型

BOFCAW
两面切割法兰型

视角标准: 第一视角



①代号 - ②d
BOFRA - d20

型号		D		L		L1	S		H	T	d1	d2	t	P.C.D	W	F	A									
①代号	②d			单衬型	双衬型		单衬型	双衬型																		
单衬型	圆法兰型 BOFRA	6	+0.065	12	0	19	32	13	26	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20									
		8	0	15	-0.013	24	38	18	32	32																
		10		19		29	50	21	42	40																
	方法兰型 BOFSA	12	+0.068	21	0	30	51	21.6	42.6	42								6	4.5	7.5	4.1	32	32	32		
		13	0	23	-0.016	32	51	23.6	42.6	43												33	34	33		
		16		28		37	63	26.6	52.6	48												38	37	22	31	
双衬型	圆法兰型 BOFRAW	20	+0.081	32		42	73	31.6	62.6	54	10	5.5	9	5.1	43	42	24	36								
		25	0	40	0	59	103	48.6	92.6	62									8	6.6	11	6.1	51	50	32	40
	两面切割法兰型 BOFCAW	30	+0.085	45	-0.019	64	115	51.6	102.6	74									10	6.6	11	6.1	60	58	35	49
			0																							



交货期 7天发货



数量 1-4 5~
折扣率 100% 现询

