

CAD 2D 3D

① 代号	类型	形式	④ 材质	硬度
PALD	L尺寸固定型	双芯外螺纹型	主体·管SUS304	退火HV200以下
PALDZ	L尺寸指定型			
PALE	L尺寸固定型			
PALEZ	L尺寸指定型	竹节接头型		
PALF	L尺寸固定型			
PALFZ	L尺寸指定型	软管接头型		

PALD
双芯外螺纹型

PALE
竹节接头型

PALF
软管接头型

视角标准：第一视角

订购编号示例

① 代号 - ② 规格 - ③ d - ④ L

PALD - 1 - 1.5 - 100

① 代号	② 规格	③ d	④ L		喷嘴个数	T R(PT)	b ₁	b ₂
			L尺寸固定型	L尺寸指定型 指定单位1mm				
(L尺寸固定型) PALD (L尺寸指定型) PALDZ	1	1	100	20~99	2	1/8	0.5	1
		1.5					1	1.5
		2					1	2

① 代号	② 规格	③ d	④ L		b	B	E	H
			L尺寸固定型	L尺寸指定型 指定单位1mm				
(L尺寸固定型) PALE (L尺寸指定型) PALEZ	4	1	100	20~99	0.5	6.9	3.4	7
		1.5			0.8			
	6	2			1	7	4.8	7
		2.5			1.5			

① 代号	② 规格	③ d	④ L		b	B	E	H
			L尺寸固定型	L尺寸指定型 指定单位1mm				
(L尺寸固定型) PALF (L尺寸指定型) PALFZ	4	1.7	100	20~99	0.9	8.5	6.5	7
	6	2.5			1.5			

▲d=1.0~3.0的管子可用手弯曲, 但请以外径x3作为最小曲率半径的大致标准, 慎重的进行弯曲。
▲主体可能因硬钎焊产生的热量导致变色。

L3
喷嘴