



★ 产品特点: 自润滑, 低噪音, 可用于灰尘、污垢的环境, 对轴材质和安装孔的精度要求不高。

①代号	类型	M材质		S表面处理	使用温度	
		固定座	滑动膜	固定座		
RHLPFL RHLPKL	加长型	圆法兰型 方法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C ~90°C

⚠️ 配套固定座直径公差: H7; 轴径公差: h6-h9(仅供参考)。



①代号 - ②d
RHLPFL - d10

①代号	内径		H	L	T	h	d ₁	d ₂	P.C.D	W	D _{h7}	动载荷(N) P=5MPa	静载荷(N) P=5MPa	重量(g)
	2 dr	公差												
RHLPFL RHLPKL	10		39	52					29	30	19	1300	9100	44
	12	+0.088 +0.030	42	57	9	4.1	4.5	7.5	32	32	22	1680	11760	57
	16		46	70					36	35	26	2400	16800	79
	20	+0.091 +0.030	54	80	11	5.1	5.5	9	43	42	32	3000	21000	126
	25		62	112					51	50	40	5000	35000	249
	30	+0.110 +0.030	76	123	14	6.1	6.6	11	62	60	47	7500	52500	388
	40	+0.115 +0.030	98	151	18	8.1	9	14	80	75	62	12000	84000	835
	50	+0.130 +0.030	112	192					94	88	75	17500	122500	1352



交货期

5天发货



数量	1~4	5~
折扣率	100%	现询

