

# 悬臂销

## 重载 内螺纹型




大批量  
订购  
bulk order

### ■重载 内螺纹型



① 代号	④ 材质	⑤ 表面处理	⑥ 附件
CSDBN	45#	四氧化三铁保护膜	挡圈
CSDEN		无电解镀锌	不锈钢
CSDNN	SUS304	无	

产品特点: 侧板螺母安装, 零件侧内螺纹紧固, 承载较高。



#### 订购编号示例

① 代号	-	② No	-	③ B	-	④ L	-	⑤ F	-	⑥ M
CSDBN	-	D8	-	B20	-	L20	-	F5	-	M4

① 代号	轴径		③ B 指定单位 1mm	④ L 指定单位 1mm	⑤ F	⑥ M(粗牙)	MD (粗牙)	D <sub>1</sub>	P	W
	② D	公差 g6								
CSDBN CSDEN CSDNN	6	-0.004 -0.012	4 ~ 60	5 ~ 75	135	3	M3	8	14	12
	8	-0.005				4	M4	10	17	14
	10	-0.014				4 5 6	M6	13	21	18
	12	-0.006 -0.017				5 6 8	M8	15	24	21
	15			6 8 10	18	28		25		
	17	-0.007 -0.020		10 ~ 100	8	20		32	28	
	20				8 10 12	24		36	32	
	25				8 10 12 16	29	43	38		
30					34	50	44			

▲选择 B、L 时, 请注意避免 M、MD 互相干涉。

螺纹规格	有效长度	底孔深度
M3	6	11
M4	8	14
M5	10	17
M6	12	20
M8	12	25

C1  
支点螺钉 / 销轴