

# 国产拖链/接头




M1  
拖链

## ■ 拖链




代码	类型	打开方式	横梁	M材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
DGZ15N	15系列拖链	内径打开	按压式半封闭	增强尼龙6	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头

▲ DGZ15N 50内宽半封闭开。



H=理论安装高度  
Hf=实际安装高度  
D=拖链退回极限位置时的最小距离  
K=π·R+安全量

### 5 接头安装方式



本款拖链安装方式有四种，以满足您在各种场合的需求

视角标准：第一视角

▲ 每米链节数46。



1 代号 - 2 内宽B1 - 3 弯曲半径R - 4 链节数N - 5 接头安装方式  
 DGZ15N - 15 - R28 - N20 - A1


1 代号	2 内宽B1	3 弯曲半径R	4 链节数N	接头	节距P	最大电缆直径(mm)	外宽B2	理论安装尺寸				最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量kg/m						
								实际安装高度Hf	H	D	K									
DGZ15N	15	28	1~	D15DJ-15	22	12	24.5	96	76	60	130	0.3	0.9	≈0.28						
		38						96	76	60	130				≈0.29					
	28	D15DJ-20		29			116	96	70	160	≈0.35									
	38						96	76	60	130										
	30	38		1~			D15DJ-30	22	12	39	116				96	70	160	0.3	0.9	≈0.39
	48										136				116	80	190			
	28	D15DJ-40	49		96	76	60			130	≈0.39									
	38				116	96	70			160										
	48	D15DJ-50	22		59	136	116			80	190	≈0.42								
	28					96	76			60	130									
	38	116		96		70	160													
	48	136		116		80	190													

▲ 在选择安装高度时，应对参考表中实际安装高度Hf值。▲ 架空长度请参考架空长度与负载关系图，超长或超宽请咨询客服。▲ 初次购买该款拖链建议多选一节，以避免长度不够。

## ■ 接头



代码	类型	M材质	颜色	允许温度	阻燃等级
D15DJ	15系列拖链用	增强尼龙6	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB



视角标准：第一视角



单独订购接头 1 代号 - 2 内宽B1  
 D15DJ - 15  
 D15DJ  
 15  
 20  
 30  
 40  
 50



交货期

4天发货



优惠价

数量	折扣率
1-99	100%
100~	另行报价